

DC **conceptArt**

**Pasten Keramik und Malfarben**  
*Paste ceramic and stains*






## Micro Schichtung - Interne und externe Maltechnik Micro layering - Internal and external staining technique

### Das Konzept das den Anspruch höchster Ästhetik und Effizienz für das Dentallabor erfüllt

*The concept that meets the demands of the highest aesthetics and efficiency for the dental laboratory*

#### Fluoreszierend für natürliche Ästhetik

Die natürliche Fluoreszenz von DC conceptArt Pastenmal Farben trägt wesentlich zum Erfolg in der Mal- und Microschicht-Technik bei, da sie auch in den lichtschwachen Regionen des Mundes die chromatischen und brillanten Charakteristika von natürlich fluoreszierender Zahnschubstanz perfekt imitieren.




#### Fluorescent for natural aesthetics

*The natural fluorescence of DC conceptArt contributes significantly to the success of the staining and micro-layer technique, as it perfectly imitates the chromatic and brilliant characteristics of naturally fluorescent tooth substance even in the dimly lit regions of the mouth.*

#### Einfaches Handling durch Pastenform in unterschiedlicher Konsistenz

Die Konsistenz der DC conceptArt Mal Farben ist auf das jeweilige Anwendungsgebiet abgestimmt. Ob beim Schichten oder Bemalen, die optimale Viskosität führt zu einem gleichmäßigen homogenen Erscheinungsbild nach dem Brand. Für Individualisten ist eine persönliche Abstimmung der Konsistenz auch möglich.



#### Easy handling due to paste form in different consistencies

*The consistency of the DC conceptArt stains is tailored to the respective area of application. Whether layering or painting, the optimal viscosity leads to an even, homogeneous appearance after firing. For individualists, a personal adjustment of the consistency is also possible.*

#### Logisch aufgebautes Farbsystem für einfachste und zuverlässige Ergebnisse

Vielseitig anwendbar:

- für gepresste/gefräste Lithium Disilikat Restaurationen, geschichtet oder monolithisch
- für Zirkonoxid Restaurationen, geschichtet, überpresst oder monolithisch



#### Logically structured color system for the simplest and most reliable results

Versatile use:

- for pressed/milled lithium disilicate restorations, layered or monolithic
- for zirconium oxide restorations, layered, overpressed or monolithic

#### Durchdacht:

#### Das Konzept des DC conceptArt Systems.

Chroma, Value- und Modifier sind perfekt auf keramische Restaurationen abgestimmt. Sie ermöglichen dem Zahntechniker einfachste Charakterisierung und schnelle Microschichtung für zuverlässige Farbgebung in jedem Bereich des Zahnes von gingival über zervikal bis incisal.



#### Well thought out:

#### The concept of the DC conceptArt system.

*Chroma, value and modifiers are perfectly matched to ceramic restorations. They enable the dental technician to carry out the most simple characterization and quick micro-layering for reliable coloring in every area of the tooth, from gingival to cervical to incisal.*





Hersteller:  
esthetic ceram ag  
Landstrasse 109  
9495 Triesen  
Liechtenstein

Vertrieb:  
Ceramay GmbH & Co.KG  
Luitpoldstrasse 11  
89231 Neu-Ulm

Tel.: + 49 (0) 731 - 9380 777 0  
Fax: + 49 (0) 731 - 9380 777 17  
[www.ceramay.de](http://www.ceramay.de)

C00114 / 03-2023



Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. *Subject to technical changes.*

Überreicht durch / *Distributed by:*